



Rändelfräswerkzeug universal, Schaftgröße: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290200 16
GTIN	4030741663734
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

Technische Beschreibung

HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube	299920 5
für Rändel-Ø d ₁	15 mm
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	8 mm
Arbeitsbereich	3 - 50 mm
Schaft Höhe	16 mm
Schaft Breite	16 mm
für Rändelbreite b	4 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×BR30°
für Rändelprofil	RAA 1×BL30°
für Rändelprofil	RBR30° 1×AA

für Rändelprofil	RBL30° 1×AA
für Rändelprofil	RBR45° 1×BL15°
für Rändelprofil	RBL45° 1×BR15°
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

Ersatzteil-Kit (3-teilig), HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube Typ 5	299920 5
---	----------