




Rändelfräswerkzeug-Set, Schaftgröße: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290219 16
GTIN	4030741656897
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.

Inhalt:

je 1 St. Rändelfräswerkzeug Nr. 290200 und Nr. 290210: Gr. 16

je 2 St. Rändelrad Nr. 290261: Gr. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

je 1 St. Rändelrad Nr. 290276 und Nr. 290281: Gr. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

Technische Beschreibung

Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×BR30°
für Rändelprofil	RAA 1×BL30°
für Rändelprofil	RBR30° 1×AA
für Rändelprofil	RBL30° 1×AA
für Rändelprofil	RBR45° 1×BL15°

für Rändelprofil	RBL45° 1×BR15°
für Rändelprofil	RGE30° 2×AA
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

Rändelfräswerkzeuguniversal Schaftgröße 16 mm	290210 16
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/1,0 mm	290261 15X4/1,0
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Rändelfräswerkzeuguniversal Schaftgröße 16 mm	290200 16
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/1,0 mm	290276 15X4/1,0
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8