



## Rändelfräswerkzeug-Set, Schaftgröße: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	290219 20
GTIN	4030741656903
Artikelklasse	29H

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.**

HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.

#### Inhalt:

je 1 St. Rändelradsatz Nr. 290200 und Nr. 290210: Gr. 20

je 2 St. Rändelrad Nr. 290261: Gr. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

je 1 St. Rändelrad Nr. 290276 und Nr. 290281: Gr. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

### Technische Beschreibung

Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×BR30°
für Rändelprofil	RAA 1×BL30°
für Rändelprofil	RBR30° 1×AA
für Rändelprofil	RBL30° 1×AA
für Rändelprofil	RBR45° 1×BL15°

für Rändelprofil	RBL45° 1×BR15°
für Rändelprofil	RGE30° 2×AA
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
Produktart	Rändelwerkzeug

## Zubehör

Rändelfräswerkzeuguniversal Schaftgröße 16X mm	290210 16X
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Rändelfräswerkzeuguniversal Schaftgröße 20 mm	290200 20
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Rändelfräswerkzeuguniversal Schaftgröße 20 mm	290210 20
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8