



ECO Rändelfräswerkzeug rechts, Schaftgröße: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290230 12
GTIN	4030741341786
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

für Rändelprofil: RAA 1×BR30°

für Rändel-Ø d₁: 15 mm

für Rändelbreite b: 4 mm

für Rändelbohrungs-Ø d₂: 8 mm

Arbeitsbereich: 3 - 50 mm

HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube: 299920 3

Technische Beschreibung

Schaft Höhe	12 mm
Arbeitsbereich	3 - 50 mm
Schaft Breite	12 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube	299920 3
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	8 mm
für Rändel-Ø d ₁	15 mm
für Rändelbreite b	4 mm
für Rändelprofil	RAA 1×BR30°
Produktart	Rändelwerkzeug

Zubehör

Ersatzteil-Kit (3-teilig), HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube
Typ 3

299920 3