



## ECO Rändelfräswerkzeug rechts, Schaftgröße: 12 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	290238 12
GTIN	4030741290466
Artikelklasse	29H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

für Rändelprofil: RGE45° BL/BR15°

für Rändel-Ø d<sub>1</sub>: 15 mm

für Rändelbreite b: 4 mm

für Rändelbohrungs-Ø d<sub>2</sub>: 8 mm

Arbeitsbereich: 3 - 50 mm

HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube: 299920 4

### Technische Beschreibung

Schaft Höhe	12 mm
Arbeitsbereich	3 - 50 mm
Schaft Breite	12 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube	299920 4
für Rändelbohrungs-Ø d <sub>2</sub>	8 mm
für Rändel-Ø d <sub>1</sub>	15 mm
für Rändelbreite b	4 mm
für Rändelprofil	RGE30° 2×AA
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR15°

Produktart

Rändelwerkzeug

---

**Zubehör**

HSS-Laufstift mit Planfläche

290306

HSS-Laufstift HSS Typ 4

299911 4