



Waagrechtspanner plus, mit waagrechttem Fuß, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	376615 3
GTIN	4020772008130
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.

Verstärkte Ausführung mit erhöhten Haltekräften.

Mit waagrechttem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø d	6,5 mm
Haltekraft P1	2500 N
Lochabstand f	22-31,8 mm
Andrückschraube	M8×58 mm
ganze Höhe	58 mm

ganze Länge	242 mm
Lochabstand e	25,7 mm
Haltekraft P2	4000 N
Typ	68300J
Spannhöhe H	33,5 mm
Produktart	Waagrechtspanner