



Waagrechtspanner plus, mit waagrechttem Fuß, Typ: 4



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 376615 4 |
| GTIN | 4020772008147 |
| Artikelklasse | 35A |

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.

Verstärkte Ausführung mit erhöhten Haltekräften.

Mit waagrechttem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------|----------|
| ganze Höhe | 77 mm |
| Lochabstand e | 41 mm |
| Haltekraft P1 | 3500 N |
| ganze Länge | 329 mm |
| Lochabstand f | 29-43 mm |

| | |
|-----------------|------------------|
| Haltekraft P2 | 8000 N |
| Bohrungs-Ø d | 8,5 mm |
| Andrückschraube | M10×76 mm |
| Typ | 68300J |
| Spannhöhe H | 41 mm |
| Produktart | Waagrechtspanner |