



Waagrechtspanner für abnehmbaren Handgriff, mit waagrechtem Fuß, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	376617 3
GTIN	4020772094201
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.
Kann nur in Verbindung mit Nr. 376627 verwendet werden.
Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Vorteil:

Störkonturen werden durch einfaches entfernen des Handgriffes vermieden.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Lochabstand e: 25,7 mm

Lochabstand f: 25 mm

Bohrungs-Ø d: 6,5 mm

Spannhöhe L₂: 32 mm

Haltekraft P1: 1800 N

Haltekraft P2: 2500 N

Technische Beschreibung

Haltekraft P2	2500 N
---------------	--------

ganze Länge	134 mm
Andrückschraube	M8×45 mm
Haltekraft P1	1800 N
Spannhöhe L ₂	32 mm
Lochabstand e	25,7 mm
ganze Höhe	48,5 mm
Bohrungs-Ø d	6,5 mm
Lochabstand f	25 mm
Typ	6837M
Produktart	Schnellspanner