

Yale

Elektrokettenzug CPVF VEGO, Typ: 0,25-8



Bestelldaten

Bestellnummer	086036 0,25-8
GTIN	2050001940469
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Elektrokettenzug mit **Traghaken** in robuster und zuverlässiger Bauweise. Der integrierte **Endlagenschalter** für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Gehäuse. Triebwerksgruppe 1 Am, Einschaltdauer 50 % bei einer Geschwindigkeit, Standard-Betriebsspannung (400 V/50 Hz). Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V-Schützsteuerung, gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP65, Motoren IP55. Mit zwei Geschwindigkeiten (Feinhub).

Funktion:

IP55: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz. (Gilt für den Motor).

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz. (Gilt für den Steuerschalter).

Hinweis:

Ausführungen mit 2 Geschwindigkeiten (Feinhub), anderen Hubhöhen, Fahrwerk, Kettenspeicher, Funk sowie 230-V-Ausführung auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Normalhubhöhe	3 m
Tragfähigkeit	250 kg
Anzahl Kettenstränge	1
Hubgeschwindigkeit	8 m/min
Hubgeschwindigkeit	2 m/min
Gewicht	18 kg
IP-Schutzart	IP 55
IP-Schutzart	IP 65
Produktart	Hebelzug