

Garant
VHM-Schruppfräser, DLC, Ø d11 DC: 12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	205331 12
GTIN	4045197767233
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:
Baumaße ähnlich DIN 6527.
Rundes Kordelprofil.
Spezieller Schliff für die Bearbeitung von NE-Metallen.

 Mit **DLC-Beschichtung sp^2** der neuesten Generation.

Technische Beschreibung

Freistellungs-Ø D_1	11,8 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,09 mm
Gesamtlänge L	83 mm
Schneiden-Ø D_c	12 mm
Toleranz Nenn-Ø	d11
Schneidenlänge L_c	26 mm
Auskräglänge L_1 inkl. Freistellung	38 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Schaft-Ø D_s	12 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,07 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eckenfasenbreite bei 45°	0,65 mm

Zähnezahl Z	3
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	DLC
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Fräsprofil	WR
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu	geeignet	400 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	320 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	260 m/min	N
Cu	geeignet	150 m/min	N
CuZn	geeignet	180 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------