

**Garant**
**Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 10/1,5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273755 10/1,5
GTIN	4045197766076
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Hinweis:**

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei  $t_{\max}$  ( $5 \times$ Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Technische Beschreibung**

Stechbreite w	1,5 mm
Schraube	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Einstehtiefe $t_{\max}$	7,5 mm
Kopflänge $L_1$	20,5 mm
Funktionsbreite $L_4$	10 mm
Gesamtlänge L	120 mm
Schaftbreite b	10 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja

Produktart

Klemmdrehhalter

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Klemmschraube Typ 4

279815 4

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500