

Garant
Stechdrehhalter, links, Schaft- / Stechbreite w: 8/1,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273751 8/1,5
GTIN	4045197766045
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	125 mm
Funktionsbreite L ₄	8 mm
Stechbreite w	1,5 mm
Kopflänge L ₁	20,5 mm
Einstehtiefe t _{max}	4,5 mm
Schraube	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Schaftbreite b	8 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Klemmschraube Typ 12	279815 12
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
