

Garant**Stechdrehhalter, links, Schaft- / Stechbreite w: 10/1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273751 10/1,5
GTIN	4045197766052
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Technische Beschreibung

Einstehtiefe t_{\max}	4,5 mm
Funktionsbreite L_4	10 mm
Stechbreite w	1,5 mm
Gesamtlänge L	120 mm
Kopflänge L_1	20,5 mm
Schraube	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Schaftbreite b	10 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 4	279815 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
