

**Garant**
**Bohrstange zum Stechdrehen, rechts, Schaft-Ø DS / Stechbreite w: 20/3Lmm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273790 20/3L
GTIN	4045197766007
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendepplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

**Hinweis:**

Einfahr-Ø  $D_{\min} = 25 \text{ mm}$  bis Länge 30,5 mm.

Einfahr-Ø  $D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$  auf gesamter Länge.

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	17 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	27,5 mm
$t_{\max}$ Innenbearbeitung	6 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Schraube	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Stechbreite w	3 mm
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Klemmschraube Typ 8	279815 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500