

Garant**Bohrstange zum Stechdrehen, links, Schaft-Ø DS / Stechbreite w: 20/3Lmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273791 20/3L
GTIN	4045197766014
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendepplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Einfahr-Ø $D_{\min} = 25 \text{ mm}$ bis Länge 30,5 mm.

Einfahr-Ø $D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$ auf gesamter Länge.

Technische Beschreibung

t_{\max} Innenbearbeitung	6 mm
Schraube	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Mittenversatz L_3	17 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	27,5 mm
Stechbreite w	3 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	ja

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20

674248 TX20

Klemmschraube Typ 8

279815 8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500