

Garant

Einstechplatte rechts, HU9315, Nutbreite m (H13): 3,0mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273900 3,0
GTIN	4045197768193
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

t_{max}	2,5 mm
Schneidenbreite w	3 mm
Nutbreite m (H13)	3 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Eckenradius R	0,2 mm
Wendeplattenzuordnung	rechts
Sorte	HU9315
Nuten nach Norm	DIN 471
Nuten nach Norm	DIN 472
Anzahl Wechsel/Schneiden	3

Datenblatt

Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 280 mm/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	280 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
CuZn	bedingt geeignet	200 m/min	N
Graphit	bedingt geeignet	70 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		