

**Garant****Einsteckplatte links, HU9315, Nutbreite m (H13): 1,1mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273906 1,1
GTIN	4045197768360
Artikelklasse	21J

**Technische Beschreibung**

$t_{\max}$	2 mm
Schneidenbreite w	1,1 mm
für Sicherungsring DIN 471 / 472 Ringstärke	1 mm
Nutbreite m (H13)	1,1 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Eckenradius R	0,05 mm
Wendeplattenzuordnung	links
Sorte	HU9315
Nuten nach Norm	DIN 471
Nuten nach Norm	DIN 472

Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 280 mm/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

### Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	280 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	50 m/min	S
CuZn	bedingt geeignet	200 m/min	N
Graphit	bedingt geeignet	70 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		