

**Garant**
**Einschraub-Schrumpfadapter schlank, Gewinde M × Spann-Ø D1: M12X10**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	301397 M12X10
GTIN	4045197767363
Artikelklasse	31Z

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hochwarmfester Stahl, integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, extra schlanke Ausführung, für HSS und HM.

**Verwendung:**

Flexibler Einsatz bei höchsten Ansprüchen an Genauigkeit und Wuchtgüte, z.B. in Kombination mit Verlängerungen.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	60 mm
Länge L	38 mm
Außen-Ø D	24 mm
Verlängerung Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Gewinde M	M12
maximales Anzugsmoment	60 Nm
Innenkühlung	ja
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Reduzierung

