

Garant**Einschraub-Schrumpfadapter schlank, Gewinde M × Spann-Ø D1: M16X12****Bestelldaten**

Bestellnummer	301397 M16X12
GTIN	4045197768902
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Hochwarmfester Stahl, integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, extra schlanke Ausführung, für HSS und HM.

Verwendung:

Flexibler Einsatz bei höchsten Ansprüchen an Genauigkeit und Wuchtgüte, z.B. in Kombination mit Verlängerungen.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	12 mm
Außen-Ø D	24 mm
Länge L	42 mm
Ø D ₂	18 mm
Gewinde M	M16
Auskraglänge A-Maß	60 mm
Verlängerung Ø D ₃	30 mm
maximales Anzugsmoment	80 Nm
Innenkühlung	ja
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Reduzierung

