

Garant**Reduzierhülse für PSC-Schaft, HSK-A 63, PSC innen: 5****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 306975 5 |
| GTIN | 4045197768940 |
| Artikelklasse | 31Z |

Beschreibung**Ausführung:**

Innen und außen geschliffen. Das im PSC-Werkzeughalter für Kühlmittelröhrchen versehene Innengewinde wird verschraubt mit der im Adapter integrierten Zylinderkopfschraube. Spannschraube durchbohrt, somit ist das System für Innenkühlung geeignet. Mit Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Zur Adaption von HSK-A auf PSC.

Passend für:

Werkzeugaufnahmen mit **Polygonschaft (PSC) ISO 26623-1**.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr.309890.

Auskraglänge A-Maß: 90 mm

Außen-Ø D: 50 mm

L₁: 64 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------|----------|
| Außen-Ø D | 50 mm |
| L ₁ | 64 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 90 mm |
| Aufnahme | HSK-A 63 |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 |
| Form | A |
| Innenkühlung | ja |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 8000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 μm |
| Produktart | Aufnahmen-Adapter |