

PRYOR**Schlagzahlen-Satz, 10-teilig Normalschrift 0 – 9, Schrifthöhe: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085405 10
GTIN	5022044004726
Artikelklasse	08W

Beschreibung**Ausführung:**

Aus zähhartem Stahl mit besonders präziser Maschinengravur und Tiefenbegrenzung; genau zentrisch. Kalibrierter Schaft, durchgehärtet. Schlagkopfvergütung für hohe Arbeitssicherheit. Im Kunststoffkasten verpackt.

Hochleistungs-Präzisionsstempel, chemisch vernickelt, höchste Standzeit.

Normalschrift; das heißt das eingeschlagene Zeichen ist am Werkstück direkt ablesbar.

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm²**.

Ersatzteil:

Einzelne Schlagzahlen unter Nr. 085411 Gr. Schrifthöhe / Ziffer, z.B. Nr.085411 Gr.3/1.

Einzelne Schlagbuchstaben unter Nr.085431 Gr. Schrifthöhe / Zeichen, z. B. Nr. 085431 Gr. 3/A.

Hinweis:

Auf Anfrage sind weitere Hand- und Maschinenstempel aller Art, wie z. B. Stempel mit Firmenlogos, nach Vorgabe lieferbar.

Technische Beschreibung

Tiefenbegrenzung	ja
------------------	----

Schaftstärke	14,3
Schrifthöhe	10 mm
ganze Länge	89 mm
Produktart	Handschlagstempel

Zubehör

Schlagstempel Halter Typ GRIP	085475 GRIP
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 10/0	085411 10/0
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 10/1	085411 10/1
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 10/2	085411 10/2
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 10/3	085411 10/3
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 10/4	085411 10/4
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 10/5	085411 10/5
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 10/6	085411 10/6
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 10/7	085411 10/7
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 10/8	085411 10/8
Schlagzahl – einzeln Normalschrift 0 – 9 Schrifthöhe (mm) / Zeichen 10/9	085411 10/9