

**Garant****CNC-Ablageboden, Breite 1000 mm, für Werkzeugschäfte: SK30****Bestelldaten**

Bestellnummer	970660 SK30
GTIN	4045197768841
Artikelklasse	91L

**Beschreibung****Ausführung:**

Stahlblechboden mit GARANT Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff. Vorderseite mit Vierkant-Unterzug zur Stabilisierung. **Verstellbereich** in der **Tiefe 130 mm**. Arretierung **waagrecht 90°** und **schräg 120°** möglich.

**Passend für:**

Montage durch **Einhängen** in **Trägersäulen (Gruppe 92)**, **CNC-Regal Nr. 970680**, und **Materialwagen Nr. 918590 Gr. 1000 (Gruppe 91)**.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Tragfähigkeit in Trägersäulen 25 kg;  
Tragfähigkeit in CNC-Regal und Materialwagen 50 kg.

**Technische Beschreibung**

für Werkzeugschäfte	SK 30
Breite	1000 mm
Höhe	80 mm
Achsabstand A	60 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen	21
Tiefe	155 mm

Tragfähigkeit bei Einhängen in Trägersäulen	25 kg
Tragfähigkeit in CNC-Regal und Materialwagen	50 kg
Einsatzbereich	CNC-Regal
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Breite 1000 mm
Produktart	Ablageboden

---

## Zubehör

Kunststoffeinsatz Typ SK30	947390 SK30
----------------------------	-------------