

**Rändelrad PM, GV 30°, Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung:  
20X8/1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	290199 20X8/1,5
GTIN	4030741316838
Artikelklasse	29I

**Beschreibung****Ausführung:**

Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

**Hinweis:**

**Weitere Größen und Profile auf Anfrage lieferbar.**

**Technische Beschreibung**

Rändel-Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Rändelbreite b	8 mm
Zahnteilung	1,5
Rändelbohrungs-Ø d <sub>2</sub>	6 mm
Rändelausführung	GV 30°
für Norm	DIN 82
Schneidstoff	PM

Produktart

Rändelwerkzeug

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	35 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	45 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	M
CuZn	geeignet	65 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		