


Rändelrad PM, AA, Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung: 20X8/1,0mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290161 20X8/1,0
GTIN	4030741161834
Artikelklasse	29I

Beschreibung
Ausführung:

Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

Hinweis:

Weitere Größen und Profile auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Zahnteilung	1
Rändelbreite b	8 mm
Rändelbohrungs-Ø d ₂	6 mm
Rändel-Ø d ₁	20 mm
Rändelausführung	AA
für Norm	DIN 82
Schneidstoff	PM
Produktart	Rändelwerkzeug

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	35 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	45 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	M
CuZn	geeignet	65 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		

Zubehör

ECO Rändelformwerkzeug-Set Typ 16	290050 16
ECO Rändelformwerkzeug-Set Typ 20	290050 20