

**Rändelrad PM, AA, Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung: 25X6/1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	290261 25X6/1,5
GTIN	4030741020230
Artikelklasse	29I

**Beschreibung****Ausführung:**

Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

**Hinweis:**

- **Größe 21,5×5×8 passend für Quick-Werkzeuge.**
- **Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.**

**Technische Beschreibung**

Rändelbohrungs-Ø d <sub>2</sub>	8 mm
Rändelausführung	AA
für Norm	DIN 82
Schneidstoff	PM
Produktart	Rändelrad

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	160 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	110 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	85 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	35 m/min	M
CuZn	geeignet	120 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		