

**Rändelrad PM, BR 30°, Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung:  
20X8/1,2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	290181 20X8/1,2
GTIN	4030741204708
Artikelklasse	29I

**Beschreibung****Ausführung:**

Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

**Hinweis:**

**Weitere Größen und Profile auf Anfrage lieferbar.**

**Technische Beschreibung**

Rändelbohrungs-Ø d <sub>2</sub>	6 mm
Rändelbreite b	8 mm
Zahnteilung	1,2
Rändel-Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Rändelausführung	BR 30°
für Norm	DIN 82
Schneidstoff	PM

Produktart

Rändelwerkzeug

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	35 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	45 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	M
CuZn	geeignet	65 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		

## Zubehör

ECO Rändelformwerkzeug-Set Typ 20

290050 20

ECO Rändelformwerkzeug-Set Typ 16

290050 16