

Garant
RDHW 12T3 MOTN, HB7210, Typ: HART


Bestelldaten

Bestellnummer	212276 HART
GTIN	4045197768896
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 4,0$ mm.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,16 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDHW 12T3 MOTN

Typ: HART

Technische Beschreibung

Typ	HART
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHW 12T3 MOTN
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7210
Vorschub f_z pro Zahn	0,16 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen