

Garant
RDHW 1604 MOTN, HB7210, Typ: HART


Bestelldaten

Bestellnummer	212301 HART
GTIN	4045197769008
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 5,0$ mm.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,2 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDHW 1604 MOTN

Typ: HART

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHW 1604 MOTN
Typ	HART
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7210
Vorschub f_z pro Zahn	0,2 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen