

**Garant**
**Exzenter-Spannhülse, Ø d H5: 25mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	236679 25
GTIN	4045197769107
Artikelklasse	21P

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Verstellbereich im  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

In Verbindung mit Festmaßaufbohrer (Nr. 236677)  $-0,3 / +0,5$  mm Verstellbereich zum Nenn- $\varnothing$  .

**Verwendung:**

Werkzeug zum Ausspindeln auf „Festmaß in Verbindung mit dem Festmaßaufbohrer. Aufnahme in Spannfutter mit Weldonaufnahme- $\varnothing$  25; 32 und 40 mm nach DIN 1835 B.

**Hinweis:**

Die genaue Einstellung des Durchmessers erfolgt am Voreinstellgerät durch Verdrehen des Festmaßaufbohrers.

**Technische Beschreibung**

$\varnothing$ D	40 mm
$\varnothing$ D <sub>1</sub>	44 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	76 mm
Toleranz Außen- $\varnothing$	H5
$\varnothing$ d	25 mm
L <sub>1</sub>	71 mm
Produktart	Spannhülse

