

Garant**Festmaßaufbohrer, DIN 1835 A, Nenn-Ø D: 9,8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	236677 9,8
GTIN	4045197769121
Artikelklasse	21S

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Aufbohrern vorgebohrter oder gegossener Löcher auf Nenn-Ø in Kombination mit Exzenter-Spannhülse Nr. 236679.

Für Standard ISO-Wendeschneidplatten CC..0602.

Hinweis:

Der aufzubohrende Ø darf nicht kleiner als Ø d_{min} sein.

Technische Beschreibung

Mindest-Ø d_{min}	8,8 mm
passende Wendeschneidplatte	260142 HB725
Wendeplattenschrauben-Set	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	85 mm
Schaft-Ø D_s h6	8 mm
Auskräglänge L_1	23 mm
Verstellbereich mit Exzenter-Spannhülse	9,5 - 10,3 mm
passende Exzenterhülsen-Größe Nr. 236679	8
Anzahl Schneiden Z	1
Nenn-Ø D	9,8
Spitzenwinkel	180 Grad
Schaftausführung	DIN 1835 A

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 7IP	674252 7IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,0 N·m	211750 1,0