

Garant**Festmaßaufbohrer, DIN 1835 A, Nenn-Ø D: 20,8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	236677 20,8
GTIN	4045197769237
Artikelklasse	21S

Beschreibung**Verwendung:**

Zum Aufbohrern vorgebohrter oder gegossener Löcher auf Nenn-Ø in Kombination mit Exzenter-Spannhülse Nr. 236679.

Für Standard ISO-Wendeschneidplatten CC..0602.

Hinweis:

Der aufzubohrende Ø darf nicht kleiner als $\varnothing d_{\min}$ sein.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	154 mm
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
passende Wendeschneidplatte	260142 HB725
Wendeplattenschrauben-Set	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Auskräglänge L_1	34 mm
Mindest-Ø d_{\min}	19,8 mm
Verstellbereich mit Exzenter-Spannhülse	20,5 - 21,3 mm
passende Exzenterhülsen-Größe Nr. 236679	16
Anzahl Schneiden Z	1
Nenn-Ø D	20,8
Spitzenwinkel	180 Grad
Schaftausführung	DIN 1835 A

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2