

**Garant**
**Festmaßaufbohrer, DIN 1835 A, Nenn-Ø D: 21,8mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 236677 21,8   |
| GTIN          | 4045197769244 |
| Artikelklasse | 21S           |

**Beschreibung**
**Verwendung:**

Zum Aufbohrern vorgebohrter oder gegossener Löcher auf Nenn-Ø in Kombination mit Exzenter-Spannhülse Nr. 236679.

Für Standard ISO-Wendeschneidplatten CC..0602.

**Hinweis:**

Der aufzubohrende Ø darf nicht kleiner als  $\varnothing d_{\min}$  sein.

**Technische Beschreibung**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Schaft-Ø $D_s$ h6                        | 16 mm                |
| Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$             | 158 mm               |
| passende Wendeschneidplatte              | 260142 HB725         |
| Auskraglänge $L_1$                       | 35 mm                |
| Mindest-Ø $d_{\min}$                     | 20,8 mm              |
| Wendeplattenschrauben-Set                | 269440 (8IP; 1,2 Nm) |
| Verstellbereich mit Exzenter-Spannhülse  | 21,5 - 22,3 mm       |
| passende Exzenterhülsen-Größe Nr. 236679 | 16                   |
| Anzahl Schneiden Z                       | 1                    |
| Nenn-Ø D                                 | 21,8                 |
| Spitzenwinkel                            | 180 Grad             |
| Schaftausführung                         | DIN 1835 A           |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Innenkühlung | ja                 |
| Produktart   | Wendeplattenbohrer |

---

## Zubehör

|  |            |
|--|------------|
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt<br>eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m | 211750 1,2 |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil<br>8IP             | 674252 8IP |