

**Garant**
**Festmaßaufbohrer, DIN 1835 A, Nenn-Ø D: 27,8mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	236677 27,8
GTIN	4045197769305
Artikelklasse	21S

**Beschreibung**
**Verwendung:**

Zum Aufbohrern vorgebohrter oder gegossener Löcher auf Nenn-Ø in Kombination mit Exzenter-Spannhülse Nr. 236679.

Für Standard ISO-Wendeschneidplatten CC..0602.

**Hinweis:**

Der aufzubohrende Ø darf nicht kleiner als  $\varnothing d_{\min}$  sein.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
passende Wendeschneidplatte	260142 HB725
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	190 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Auskräglänge $L_1$	41 mm
Mindest-Ø $d_{\min}$	26 mm
Verstellbereich mit Exzenter-Spannhülse	27,5 - 28,3 mm
passende Exzenterhülsen-Größe Nr. 236679	20
Anzahl Schneiden Z	1
Nenn-Ø D	27,8
Spitzenwinkel	180 Grad
Schaftausführung	DIN 1835 A

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2