

Garant
Festmaßaufbohrer, DIN 1835 A, Nenn-Ø D: 30,8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	236677 30,8
GTIN	4045197769336
Artikelklasse	21S

Beschreibung
Verwendung:

Zum Aufbohrern vorgebohrter oder gegossener Löcher auf Nenn-Ø in Kombination mit Exzenter-Spannhülse Nr. 236679.

Für Standard ISO-Wendeschneidplatten CC..0602.

Hinweis:

Der aufzubohrende Ø darf nicht kleiner als $\varnothing d_{\min}$ sein.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s h6	25 mm
passende Wendeschneidplatte	260142 HB725
Auskraglänge L_1	44 mm
Gesamtlänge L_{ges}	195 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Mindest-Ø d_{\min}	29 mm
Verstellbereich mit Exzenter-Spannhülse	30,5 - 31,3 mm
passende Exzenterhülsen-Größe Nr. 236679	25
Anzahl Schneiden Z	1
Nenn-Ø D	30,8
Spitzenwinkel	180 Grad
Schaftausführung	DIN 1835 A

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP