

Garant**Bohrstange, links, Auskraglänge / Plattengröße L: 45/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	272172 45/16
GTIN	4045197769367
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Lieferumfang:
Mit Unterlegplatte 1,5°.

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	29 mm
Innenkühlung	ja
Plattengröße	16 mm
Wendeplattenschraube	279810 2
Mittenversatz L_3	16,1 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Unterlegplatte 1,5°	272630 1,5
Unterlegplattenschraube	279824 1
Schaft-Ø D_5	25 mm
Halsbreite L_4	24,6 mm
Einsatzart	links
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 1	279824 1
Spannschraube Typ 2	279810 2
Unterlegplatte für Bohrstangen Neigungswinkel 1,5 Grad	272630 1,5
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Spannschraube	272500
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500