

Bohrstangen-Grundkörper schwingungsgedämpft, 10×D, System / Schaft-Ø: QC/20



Bestelldaten

Bestellnummer	264904 QC/20
GTIN	4251414902275
Artikelklasse	29E

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.

Lieferumfang:

Reduzieradapter von G1/4 Zoll zu G1/8 Zoll.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz Schneidkopf}$

Innenkühlung: ja

System: QC

Gesamtlänge L_{ges} : 260 mm

nicht spannbarer Bereich S: 136,5 mm

empfohlene Spannlänge: 80 mm

Montageschraube: 269025 2

Technische Beschreibung

empfohlene Spannlänge	80 mm
System	QC
nicht spannbarer Bereich S	136,5 mm
Schaft-Ø	20 mm
Gesamtlänge L_{ges}	260 mm
Montageschraube	269025 2
Innendrehtiefe bis	10×D
Schwingung	gedämpft

Innenkühlung

ja

ZubehörDrehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659906 500

Klinge für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2 mm

674242 2