

Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: QC/11



Bestelldaten

Bestellnummer	261321 QC/11
GTIN	4251414902947
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: QC

ISO-Code-Wechselschneidkopf: SVUCR/L 11

passende Wendschneidplatte: VC.. 1103..

passende Grundkörper: 264900 – 264908

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 26 mm

Mittenversatz: 16 mm

Gesamtlänge: 20 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	20 mm
Plattengröße	11 mm
System	QC

Mittenversatz	16 mm
ISO-Code-Wechselschneidkopf	SVUCR/L 11
passende Grundkörper	264900 – 264908
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	26 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	269413
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8