

## Bohrstangenschaft Stahl DM, 5×D, System / Schaft-Ø: DM/40



### Bestelldaten

Bestellnummer	264910 DM/40
GTIN	4251414902107
Artikelklasse	29E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.

#### Hinweis:

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Innenkühlung: ja

System: DM

Gesamtlänge L: 328 mm

Montageschraube: 269025 1

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø	40 mm
System	DM
Montageschraube	269025 1
Hochdruck Verbindungsschlauch	269207
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss	269208
Gesamtlänge L	328 mm
passende Wechselschneidköpfe	264838; 264839
Innendrehtiefe bis	5×D
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft

---

## Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2 mm

674242 2

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659906 500