

## Schneidkopf, links, System / Plattengröße: QC/09



### Bestelldaten

Bestellnummer	260009 QC/09
GTIN	4251414902435
Artikelklasse	29D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

#### Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: QC

ISO-Code-Wechselschneidkopf: SCLCR/L 09

passende Wendeschneidplatte: CC.. 09T3..

passende Grundkörper: 264900 – 264908

Mindestvorbohr-Ø  $D_{min}$ : 24 mm

Mittenversatz: 13 mm

Gesamtlänge: 20 mm

### Technische Beschreibung

passende Grundkörper	264900 – 264908
Wendeplattenschraube	269022 4
ISO-Code-Wechselschneidkopf	SCLCR/L 09

Mittenversatz	13 mm
Gesamtlänge	20 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	24 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
System	QC
Plattengröße	9 mm
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

---

## Zubehör

Spannschraube	269407
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500