

Schneidkopf, links, System / Plattengröße: QC/07



Bestelldaten

Bestellnummer	260409 QC/07
GTIN	4251414902602
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: QC

ISO-Code-Wechselschneidkopf: SDUCR/L 0702

passende Wendschneidplatte: DC.. 0702..

passende Grundkörper: 264900 – 264908

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 24 mm

Mittenversatz: 13 mm

Gesamtlänge: 21 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	21 mm
ISO-Code-Wechselschneidkopf	SDUCR/L 0702
Mittenversatz	13 mm

Wendeplattenschraube	269022 4
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	24 mm
System	QC
passende Grundkörper	264900 – 264908
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

Zubehör

Spannschraube	269407
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8