

Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: DM/16



Bestelldaten

Bestellnummer	251410 DM/16
GTIN	4251414902817
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **10xD**.

Innenkühlung: ja

System: DM

ISO-Code-Wechselschneidkopf: DTUNR/L

passende Wendschneidplatte: TN.. 1604..

passende Grundkörper: 264910 – 264922

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 48 mm

Mittenversatz: 27 mm

Gesamtlänge: 35 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	35 mm
passende Grundkörper	264910 – 264922
Plattengröße	16 mm

Mittenversatz	27 mm
passende Wendschneidplatte	TN.. 1604..
ISO-Code-Wechselschneidkopf	DTUNR/L
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	48 mm
Unterlegplatte	259033 4
Schraube für Unterlegplatte	259027 1
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 2
System	DM
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Zubehör

Unterlegplatte	259226
Schraube für Unterlegplatte	259611
Pratzeneinheit	259503