

Schneidkopf, links, System / Plattengröße: QC/16



Bestelldaten

Bestellnummer	272085 QC/16
GTIN	4251414902916
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundhalter**.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer maximalen Auskrägung von $\leq 14 \times D$.

Innenkühlung: ja

System: QC

passend für Plattengröße L: 16 mm

passender Grundkörper: 264900 – 264908

Mindestvorbohr- \varnothing D_{min} : 26 mm

Mittenversatz: 15 mm

Gesamtlänge: 22 mm

Spannschraube für Gewindeplatte: 269023 2

Technische Beschreibung

passender Grundkörper	264900 – 264908
System	QC
Gesamtlänge	22 mm

Mittenversatz	15 mm
Spannschraube für Gewindeplatte	269023 2
Plattengröße	16 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	26 mm
Serie	Schneidkopf
passend für Plattengröße L	16 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

Zubehör

Spannschraube	269432
---------------	--------