

Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: QC/07



Bestelldaten

Bestellnummer	260405 QC/07
GTIN	4251414902503
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: QC

ISO-Code-Wechselschneidkopf: SDQCR/L 0702

passende Wendeschneidplatte: DC.. 0702..

passende Grundkörper: 264900 – 264908

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 24 mm

Mittenversatz: 13 mm

Gesamtlänge: 20 mm

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	269023 1
passende Grundkörper	264900 – 264908
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..

Gesamtlänge	20 mm
ISO-Code-Wechselschneidkopf	SDQCR/L 0702
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	24 mm
Mittenversatz	13 mm
System	QC
Plattengröße	7 mm
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Zubehör

Spannschraube	269431
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500