

Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: DM/16



Bestelldaten

Bestellnummer	260916 DM/16
GTIN	4251414902701
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: DM

ISO-Code-Wechselschneidkopf: STUCR/L 16

passende Wendeschneidplatte: TC.. 16T3..

passende Grundkörper: 264910 – 264922

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 49 mm

Mittenversatz: 27 mm

Gesamtlänge: 32 mm

Technische Beschreibung

System	DM
Gesamtlänge	32 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..

ISO-Code-Wechselschneidkopf	STUCR/L 16
Mittenversatz	27 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	49 mm
Wendeplattenschraube	269023 3
passende Grundkörper	264910 – 264922
Plattengröße	16 mm
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen innen

Zubehör

Spannschraube	269433
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15