

Bohrstangenschaft Stahl DM, 5×D, System / Schaft-Ø: DM/60



Bestelldaten

Bestellnummer	264910 DM/60
GTIN	4251414902206
Artikelklasse	29E

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.

Hinweis:

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Innenkühlung: ja

System: DM

Gesamtlänge L: 508 mm

Mittenversatz H Grundkörper: 10 mm

Montageschraube: 269025 1

Technische Beschreibung

Mittenversatz H Grundkörper	10 mm
Schaft-Ø	60 mm
System	DM
Montageschraube	269025 1
Hochdruck Verbindungsschlauch	269207
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss	269208
Gesamtlänge L	508 mm
passende Wechselschneidköpfe	264838; 264839
Innendrehtiefe bis	5×D
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2 mm

674242 2

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659906 500