

## Schneidkopf, links, System / Plattengröße: QC/11



### Bestelldaten

Bestellnummer	261322 QC/11
GTIN	4251414902978
Artikelklasse	29D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

#### Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: QC

ISO-Code-Wechselschneidkopf: SVUCR/L 11

passende Wendeschneidplatte: VC.. 1103..

passende Grundkörper: 264900 – 264908

Mindestvorbohr-Ø  $D_{min}$ : 26 mm

Mittenversatz: 16 mm

Gesamtlänge: 20 mm

### Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge	20 mm
ISO-Code-Wechselschneidkopf	SVUCR/L 11

Mittenversatz	16 mm
passende Grundkörper	264900 – 264908
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
System	QC
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

---

## Zubehör

Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500