

Schneidkopf, links, System / Plattengröße: DM/16



Bestelldaten

Bestellnummer	251411 DM/16
GTIN	4251414902879
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **10xD**.

Innenkühlung: ja

System: DM

ISO-Code-Wechselschneidkopf: DTUNR/L

passende Wendeschneidplatte: TN.. 1604..

passende Grundkörper: 264910 – 264922

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 48 mm

Mittenversatz: 27 mm

Gesamtlänge: 35 mm

Technische Beschreibung

ISO-Code-Wechselschneidkopf	DTUNR/L
Mittenversatz	27 mm
passende Wendeschneidplatte	TN.. 1604..

Unterlegplatte	259033 4
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 6
passende Grundkörper	264910 – 264922
Plattengröße	16 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 1
System	DM
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	48 mm
Gesamtlänge	35 mm
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

Zubehör

Pratzeneinheit	259508
Unterlegplatte	259226
Schraube für Unterlegplatte	259611