

Bohrstangen-Grundkörper schwingungsgedämpft, 10×D, System / Schaft-Ø: QC/32



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 264904 QC/32 |
| GTIN | 4251414902374 |
| Artikelklasse | 29E |

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.

Lieferumfang:

Reduzieradapter von G1/4 Zoll zu G1/8 Zoll.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz Schneidkopf}$

Innenkühlung: ja

System: QC

Gesamtlänge L_{ges} : 428 mm

Mittenversatz H Grundkörper: 6 mm

nicht spannbarer Bereich S: 167,6 mm

empfohlene Spannlänge: 128 mm

Montageschraube: 269025 2

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|----------|
| Mittenversatz H Grundkörper | 6 mm |
| Schaft-Ø | 32 mm |
| empfohlene Spannlänge | 128 mm |
| nicht spannbarer Bereich S | 167,6 mm |
| Gesamtlänge L_{ges} | 428 mm |
| System | QC |
| Montageschraube | 269025 2 |

| | |
|--------------------|----------|
| Innendrehtiefe bis | 10xD |
| Schwingung | gedämpft |
| Innenkühlung | ja |

Zubehör

| | |
|--|------------|
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659906 500 |
| Klinge für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2 mm | 674242 2 |