

Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: QC/11



Bestelldaten

Bestellnummer	260916 QC/11
GTIN	4251414902725
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: QC

ISO-Code-Wechselschneidkopf: STUCR/L 11

passende Wendschneidplatte: TC.. 1102..

passende Grundkörper: 264900 – 264908

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 24 mm

Mittenversatz: 13 mm

Gesamtlänge: 20 mm

Technische Beschreibung

passende Grundkörper	264900 – 264908
Gesamtlänge	20 mm
ISO-Code-Wechselschneidkopf	STUCR/L 11

Wendeplattenschraube	269022 4
Mittensersatz	13 mm
System	QC
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	24 mm
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen innen

Zubehör

Spannschraube	269407
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500