

Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: QC/11**Bestelldaten**

Bestellnummer	260405 QC/11
GTIN	4251414902527
Artikelklasse	29D

Beschreibung**Ausführung:**

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: QC

ISO-Code-Wechselschneidkopf: SDQCR/L 11T3

passende Wendeschneidplatte: DC.. 11T3..

passende Grundkörper: 264900 – 264908

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 26 mm

Mittenversatz: 15 mm

Gesamtlänge: 22 mm

Technische Beschreibung

System	QC
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschraube	269023 2

passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
ISO-Code-Wechselschneidkopf	SDQCR/L 11T3
passende Grundkörper	264900 – 264908
Mittenversatz	15 mm
Gesamtlänge	22 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	26 mm
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja

Zubehör

Spannschraube	269432
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15